

## 液態化學物質撥除與穿透性能試驗

### 配備

- 1.注射裝置和注射針
- 2.45° 溝槽和半圓弧形壓克力板
- 3.燒杯和天平
- 4.吸水紙和透明膜

### 功能

- 1.可量測織物或衣服對意液態化學物質的撥除率與穿透率
- 2.符合 EN 368、ISO 6530 等標準

### 用途

藉由溝槽穿透試驗評估紡織品對於潑濺或短時間接觸液態化學物質的撥除與穿透等阻隔相關性能

